



中禾

ZHONGHE シャワーヘッドカタログ 2026

手持ちシャワーヘッドの設計・製造（OEM/ODM）。中国・浙江省慈溪市の自社工場で、2001年に創業しました。



ZH2211C

ファインバブルシャワーヘッド



水栓用

ウルトラファインバブル発生器



ZH-2985

ベビー用シャワーヘッド



ZH-2982W

ペット用シャワーヘッド

創業
2001年

延床面積（3階建て）
約4,000㎡

射出成形機
15台

従業員
約50名

目次

会社概要	02	韓国シャワーヘッド	08
ファインバブルシャワーヘッド	03	シャワーヘッド	09-11
ウルトラファインバブル発生器（洗濯機用・水栓用）	04	アクセサリ	12
ベビー用シャワーヘッド	05	ろ材の種類	13
ペット用シャワーヘッド	06	OEM/ODM・品質・お取引条件	14
人気商品	07	お問い合わせ	15



慈溪市中禾洁具厂（英文社名 Cixi Zhonghe Sanitary Ware Factory、ブランド ZHONGHE）は、2001年創業（約25年）の手持ちシャワーヘッド工場です。そのうち20年にわたり、日本市場向けのシャワーヘッド製造に対応してきました。

射出成形、組立、全数通水検査、包装は自社工場で行います。クロムめっきと塗装は協力工場に委託しています。

会社・工場


正式社名	慈溪市中禾洁具厂
所在地	中国 浙江省 慈溪市 长河鎮 滄北村 江西路3号
延床面積	約4,000㎡（3階建て）
従業員	約50名
生産ライン	4本（射出成形を含む。うち組立ライン2本）
設備	射出成形機 15台、通水検査機 1台、流量検査機 1台、塩水噴霧試験機 1台

フロア構成

1階	射出成形、原料倉庫、金型保管、研磨、保全
2階	組立（2ライン）、検査エリア、サンプル室、事務所、倉庫
3階	包装、試験室、倉庫

主な輸出先

輸出先	日本、欧米、韓国など。輸出のうち日本向けは約3割です。
-----	-----------------------------



設計受託の事例（壁埋込型シャワーシステム）のCreo 3Dアセンブリ。ハウジングを半透明にして、真鍮の弁ユニットと水路を表示しています。



CFD（数値流体解析）による噴霧シミュレーション。まっすぐな流れが円すい状の薄い膜へ広がり、細かく分かれていきます。



試作ディスクの噴霧テスト（2026年9月）。研究開発中の試作で、製品化の時期は未定です。

開発設計

- － 外観（ID）デザインと内部構造設計は、どちらもPTC Creo（旧Pro/ENGINEER）で行います。
- － マイクロバブルの吐水構造と、ウルトラファインバブルの発生構造を設計しています。構造の候補を数値流体解析（CFD）で比べ、光造形（SLA）の3Dプリンターで試験部品を自社で試作します。
- － 金型製作の前に、3Dプリント試作で形状と組立を確認します。新規金型は外部の金型メーカーが製作します。
- － より細かいミストの吐水構造を研究開発中です（製品化の時期は未定）。

認証・監査資料

ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム証書
02426Q00147R001・深圳市環通認証中心有限公司（UCC）
記載期間 2026年3月5日～2029年3月4日
（毎年のサーベイランス審査が必要）

Intertek WCA 監査のAchievement Award
F_JAR_224592_WCA・Intertek
発行日 2026年6月29日、記載期限 2027年6月28日

日本の実用新案登録記録
登録第3246521号・日本国特許庁
出願 実願2024-000550（2024年2月27日）、登録日 2024年4月19日

証書の記載情報です（原本は zhonghejapan.com の会社概要ページで公開）。
工場の管理体系・職場環境に関する証書で、製品の認証ではありません。

ファインバブルは直径100μm未満の気泡の総称で、1μm以上100μm未満をマイクロバブル、1μm未満をウルトラファインバブルと呼びます（ISO 20480-1、JIS B 8741-1）。気泡の数・粒径、洗浄力や美容効果は保証していません。サンプルを御社の基準で評価してください。



接続口はG1/2です。S・G・K・Mの4種類のアダプター（寸法は下図）があり、必要なアダプターは対象ホースの型番と接続位置で確認します。

出荷前の通水検査について

出荷前に全数を通水検査しているため、製品内に少量の水が残っている場合があります。使用済み品ではありません。






ZH2211C
8 × 25 cm



吐水モード1～5（写真）と、S・G・K・Mアダプター




ZH-2209
8 × 25 cm



S・G・K・Mアダプター寸法図（単位：mm）。上部G1/2、外径ø27。

吐水モード1～3（写真）と、S・G・K・Mアダプター

洗濯機の給水口や水栓に取り付けるウルトラファインバブル発生器です。洗濯機用はアダプター型で、洗濯機本体の給水口と給水ホースの間に取り付けます。どちらも、当社を権利者とする日本の実用新案（登録第3246521号）の構造を用いています。



洗濯機用（アダプター型）



水栓用（本体）

ファインバブル（直径100μm未満の気泡）のうち、1μm以上100μm未満をマイクロバブル、1μm未満をウルトラファインバブルと呼びます（ISO 20480-1、JIS B 8741-1）。気泡の数や粒径は、水圧・水温・水質と測定方法で変わるため、保証値として公開していません。洗浄・消臭などの効果は当社では主張していません。




洗面台の蛇口用アーム型アダプター



キッチンの蛇口用アダプター

洗濯機用（アダプター型）

取り付け位置	洗濯機本体の給水口と給水ホースの間
接続ねじ	G3/4
寸法・重量	高さ約36mm・幅約32mm、約87g
本体	真鍮またはステンレス（仕様により）
取り付け	給水ホースを外し、パッキンを入れてアダプターを取り付け、給水ホースを付け直します。工具は使いません。
確認事項	取り付けの可否は、対象の洗濯機の給水口と給水ホースでご確認ください。



当社の発生器から出た水をグラスに受けた様子。白く見えるのは主にマイクロバブルによる光の散乱で、ウルトラファインバブルは目に見えません。

水栓用

寸法	幅約24mm・高さ約70mm
本体	真鍮（クロムめっき）
付属品	ゴムリング、アタッチメント
取り付け	外ねじタイプの蛇口（約22mm）にはそのまま、内ねじタイプの蛇口（約24mm）には付属のアタッチメントを使って取り付けます。
アダプター	洗面台の蛇口用（アーム型、約100×47×60mm）と、キッチンの蛇口用があります。
確認事項	対象の蛇口に合うかは、蛇口の先端のねじでご確認ください。

OEM/ODMで相談できること

構造	実用新案 登録第3246521号
気泡の記録	洗濯機用・水栓用それぞれにNanoSightによる測定記録あり（ご検討時に条件とあわせて提示）
ブランド・包装	案件ごとにご案内します。
数量・価格	最小ロットと価格は、仕様と数量に応じて個別にお見積りします。
サンプル	条件はご相談ください。



ZH-2985
5 × 9 cm

一時止水ボタン (ON/OFF)
シャンプー中は、ボタンを押すだけで一時止水でき、必要なときに再び出水できます。使う水の量を自由に調整できます。(付属品は取り外し可能で、単品販売も可能です)



ZH-2986
5 × 9 cm

水量調節機能
水の量を調整でき、やさしい水流で洗えます。(付属品は取り外し可能で、単品販売も可能です)



バブルモード
空気を含んだ泡状の吐水モードです。写真は入浴時の使用例です。



写真の取り付けセット：洗面台の水栓用の分岐金具、カールホース、ホルダー。分岐金具は入口 G1/2 めねじ、A出口・B出口 ABS G1/2 おねじ、本体 ABS製です。



ZH2193W
9 × 21 cm



ZH2194W
9 × 21 cm



ZH2195W
9 × 21 cm



ZH2197W
9 × 21 cm



ZH2198W
9 × 21 cm



ZH2199W
9 × 21 cm

素材

ABS製です。

親子のふれあいタイム

入浴中に赤ちゃんとおふれあい、自分で体を洗うことを教えます。

簡単に取り付け

吸盤で浴槽内やシャワー室の好きな場所にシャワーヘッドを固定できます。

共通接続規格


G1/2インチ接続で、シャワーヘッドとハンドスプレーを簡単に切り替えられます。



ZH-2982W



ZH-2984



ZH-2982



ZH-2983



ZH-2382



ZH-2382





ZH2985



ZH-3333



ZH2193W



ZH2194W



ZH2081-VC



ZH2258



ZH2091T



ZH2092T



ZH2092T-1




ZH2126C



ZH2209C



ZH2260C



ZH2982




ZH3303C



ZH2121C



ZH2230



活性炭フィルター



PPフィルター



ZH2087



ZH2087T



ZH2087T-2



ZH2087T-C



ZH2125W-4R



ZH2125W-4G



ZH2126C



ZH2126W



ZH2135-2C



ZH2253W



ZH2261C



ZH2261W



ZH2262W




ZH2262W-1



ZH2262W-1



ZH2262W-2



ZH2265C



ZH2117C



ZH2081-VC



ZH2258



ZH2088T



ZH2091T



ZH2092-1



ZH2092T



ZH2092T-1



ZH2092T-1B



ZH2092T-1O



ZH2092T-1P



ZH2093T



ZH2094T



ZH2095T



ZH2096T



ZH2098



ZH2099C



ZH2100



ZH2089-3



ZH2010B



ZH2010C



ZH2010W



ZH2124T-1



ZH2102C



ZH2103



ZH2103W



ZH2104C



ZH2120C



ZH2120W



ZH2135C



ZH2135C-1



ZH2135W-1



ZH2202C



ZH2202W



ZH2203C



ZH2208C



ZH2253C



ZH2253W



ZH2264W



ZH2055BC



ZH2055PC




ZH2055YC



ZH2265C



ZH2115C



ZH2117C



ZH2132C



ZH2290C



ZH2136C



ZH2136W



ZH2137C



ZH2142C



ZH2179C



ZH2180C



ZH2134C-1



ZH2271C



ZH2382



ZH2019AC



ZH2020C



ZH2093C



ZH2260C



ZH2300C



ZH6011AC




ZH8002



ZH-3333



ZH-3333



活性炭フィルター




ミネラルストーンフィルター



ミネラルストーンフィルター



磁石フィルター



PPフィルター



ZHFS7702



ZHFS7704



ZHFS7706



ZHFS7715



ZHFS7717



ZHFS7718




ZHSH0001




ZHSH0009




ZHSH0010



ZHSH0011



ZHSH0012



ZHSH0013



ZHSH0015



麦飯石セラミックボール

麦飯石（石英・長石を主とする天然のケイ酸塩岩）を用いた、オレンジブラウンのセラミックボールです。粒径と配合は案件ごとに確認します。



活性炭セラミックボール

活性炭をセラミックで成形した黒色のボールで、粒径は2～20mmです（製造元資料）。活性炭は多孔質の炭素で、物質を表面に吸着します。



亜硫酸カルシウム系セラミックボール

亜硫酸カルシウムを主成分とする白色のセラミックボールです。亜硫酸カルシウムは遊離塩素と反応する還元性の塩で、水にゆっくり溶けます。製造元資料では冷水・温水の両方に対応するとされています。



麦飯石・真珠粉配合のミネラルセラミックボール

麦飯石粉・真珠粉（主成分は炭酸カルシウム）などの天然鉱物を原料とする、オフホワイトのセラミックボールです（製造元資料）。粒径と配合は案件ごとに確認します。



銀含有セラミックボール

銀系の無機材料を配合した白色のセラミックボールで、粒径は2～20mm（調整可）です（製造元資料）。



金色の合金・セラミック複合ボール

金属合金・銀系無機材料・セラミックを複合して焼結した、金色の微多孔ボールです（製造元資料）。



トルマリン（電気石）セラミックボール

ホウ素を含むケイ酸塩鉱物であるトルマリン（電気石）を配合した、灰色のセラミックボールです（製造元資料）。粒径は案件ごとに確認します。



メタケイ酸ろ材（白色半透明の粒状）

白色半透明の粒状で、シリカ（二酸化ケイ素）系のろ材です。メタケイ酸ろ材として流通しています。ろ材供給元が保有するSGSの報告で、飲用水用設備の衛生安全性（浸漬試験）、REACH（SVHC）、EU RoHSに適合しています。いずれもろ材（部品）の試験結果で、シャワーヘッド製品の性能を示すものではありません。

ろ材は材料と形状で掲載しています。記載の数値・仕様はろ材製造元の資料で、シャワーヘッド製品の試験結果ではありません。採用可能なろ材の種類を示すもので、効果・効能を保証するものではありません。

このうち2種（銀含有セラミックボール、金色の合金・セラミック複合ボール）は銀を含みます。銀を含む材料は、EUの殺生物性製品規則（Regulation (EU) No 528/2012）などの規制の対象となる場合があります。ご採用前に、販売先の国・地域の規定をご確認ください。

OEM/ODMの進め方

- 1 初回相談
- 2 既存モデル・方向性確認
- 3 仕様・包装条件整理
- 4 サンプル確認
- 5 構造設計・3Dサンプル
- 6 金型製作・量産準備
- 7 量産・出荷前確認

最小ロット（MOQ）

約500個から	既存モデル・標準仕上げ・標準包装
約1,000個から	ロゴ印刷・色変更
約2,000個から	カスタムパッケージ・指定色・ろ材構成の変更
新規金型	金型と合わせてお見積り

約500個未満のご注文、小売・単品販売には対応していません。

お取引条件

サンプル	既存モデルは無料（国際送料はお客様負担、日本までおおよそ7日）。カスタムサンプルは別途ご相談ください。
お支払い	T/T、前金30%。残金の条件は見積時に確認します。
船積港	通常は上海または寧波で、フォワーダーの手配によります。港と貿易条件は案件ごとに確認します。
価格	価格表は公開していません。案件ごとにお見積りします。

期間の目安

外観（ID）デザイン	約15日
内部構造設計	約15日
金型製作	約60日
量産（仕様確定後）	約30日

目安であり、固定の納期保証ではありません。

設計だけのご依頼（設計受託）にも対応します。設計費は案件ごとにお見積りし、その後当社で量産する場合は設計費を差し引けます。成果物はSTEP/IGESの3Dデータ、Creo原データ（.prt/.asm）、2D図面、3Dプリント試作です。

品質管理

- － 出荷前に全数を約10～20秒通水し、すべての機能（散水モードの切り替え・止水など）で漏水がないかを確認します。通常は0.5MPaで行います。散水板を床面と平行にして確認します。
- － 漏水が確認された製品は原因に応じて修正し、修正できない製品は廃棄して出荷しません。
- － Oリングは、協力サプライヤー側で高精度工業カメラを用いたAI画像検査により全数確認しています。
- － 出荷検査はGB/T 2828.1に基づく抜取検査で、AQLはお客様の基準に合わせて設定します。
- － SGSの試験は、お客様のご要望に応じて手配できます。試験項目・条件・費用・期間は案件ごとに確認します。報告書がすでにそろっているという意味ではなく、合格を保証するものではありません。

包装・表示

包装形態	ブリスターパック、カラー箱、窓付きカラー箱
表示・資料	JAN・表示内容、取扱説明書、日本語表示

カスタマイズ

金型設計、ロゴ（レーザー刻印・シルク印刷など）、包装、カラー

Steven

代表

メール steven@zhonghejapan.com

お電話（中国語） +86 157 0684 6244

ウェブサイト zhonghejapan.com



WeChat

WeChatの「スキャン」で読み取ると、代表のStevenを友だち追加できます。

お問い合わせ時にお知らせください

- 1 型番（各商品ページの表記）
- 2 型番ごとの数量（最小ロットは14ページ）
- 3 用途・販売チャネル
- 4 ロゴ・色・包装のご希望

原則3営業日以内に、代表のSteven本人よりメールでご返信します。日本語はメール・フォーム・WeChatで対応しています（お電話は中国語のみ）。

初回のご相談では、ブランド名・最終顧客名などの機密情報をご記入いただく必要はありません。

カスタマイズ



金型設計



ロゴ（シルク印刷・レーザー刻印）



包装（カラー箱など）



カラー



慈溪市中禾洁具厂（Cixi Zhonghe Sanitary Ware Factory）

中国 浙江省 慈溪市 长河鎮
滄北村 江西路3号

2026年10月発行